


Garant**ZCMX 070304, Zvrst: HUZ310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268439 HUZ310
GTIN	4067263802631
Razred artikla	21E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 070304
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	neprevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	N
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje za obračanje	0,05 - 0,4 mm
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,3 mm

Zvrst	HUZ310
Ustrezno za Ø orodja D _c	14 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje