

Garant**ZCMX 070304, Zvrst: HBZ310****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268439 HBZ310 |
| GTIN | 4067263802648 |
| Razred artikla | 21E |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Globina reza a_p | 0,2 - 4 mm |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | ZCMX 070304 |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Podajanje za vrtanje | 0,03 - 0,3 mm |
| Glavna uporaba | N |
| Zvrst | HBZ310 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 200 - 600 m/min |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Prevleka | PVD |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Podajanje za obračanje | 0,05 - 0,4 mm |
| Ustrezno za Ø orodja D _c | 14 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |