

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino + spiralni sveder za jedrno izvrtino, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3–M12 art. 131265 in sveder za osnovno izvrtino art. 114031.

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Serijska	CleverTap
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376

Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Pribor

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114031 10,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114031 2,5
Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN 371/376 M M10	131265 M10
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114031 4,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114031 6,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114031 8,5
Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN 371/376 M M8	131265 M8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114031 3,3
Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN 371/376 M M5	131265 M5
Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN 371/376 M M4	131265 M4
Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN 371/376 M M6	131265 M6
Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Prazna kasetna Tip 4	146961 4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114031 5
	131265 M3

Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN
371/376 M M3
