



HOLEX Clever Tap strojni navojni svedri za zaprto izvrtino + spiralni svedri za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	146924 M3-12
GTIN	4067263912309
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 135255 in sveder za osnovno izvrtino art. 114031

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Serijska	CleverTap
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371

Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Pribor

Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M5	135855 M5
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M12	135855 M12
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M4	135855 M4
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M6	135855 M6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M10	135855 M10
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M3	135855 M3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Prazna kasetna Tip 4	146961 4
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M8	135855 M8