



Ogrevan prešit telovnik, črna, Univerzalna velikost: XL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091237 XL
GTIN	4058546403645
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- **Ogrevani delovni jopič M12™ z grelnimi elementi iz karbonskih vlaken ter ogrevanimi conami na območju prsnega koša, hrbta in ramen.**
- **Do 11 ur delovanja z akumulatorjem M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).**
- **Delovni jopič Slim Design iz lahkega in zelo trpežnega poliestra Ripstop se lahko nosi tudi kot srednji sloj (zunanji in notranji material iz 100-% poliestra).**
- **Udobna za nošenje tudi v težkih, deževnih ali vetrovnih vremenskih razmerah.**
- **Optimizirano prileganje torbice za akumulator omogoča shranjevanje akumulatorja M12™ na sprednji ali zadnji strani, kar povečuje udobje nošenja.**
- **Več grelnih con – 5 všitih grelnih elementov iz karbonskih vlaken porazdeli toploto na najpomembnejša mesta.**
- **Preprosta nastavitve temperature z enim dotikom (OneTouch) – 3 nastavitve toplote: visoka, srednja, nizka.**
- **Primerno za pranje v pralnem stroju in sušenje v sušilnem stroju.**
- **Priložen krmilnik akumulatorja.**
- **Nova oblika kapuce.**
- **100-odstotna sistemska združljivost z akumulatorji MILWAUKEE® M12™.**

Obseg dobave:

Akumulator in polnilnik akumulatorjev nista vključena v obseg dobave.

Napotek:

Preden delovni jopič shranite, ga morate ohladiti ter odstraniti akumulator in držalo za akumulator. Grelni elementi iz karbonskih vlaken ne smejo biti stisnjeni. Akumulatorja ni dovoljeno shranjevati skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika). Akumulator in polnilnik akumulatorjev ne smeta biti zlomljena in vedno ju je treba hraniti na suhem.

Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	0
Material	Poliester
Univerzalna velikost	XL
Oznaka proizvajalca	M12 HPVBL2-0
Spol	Univerzalne
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	12 V
Material notranje podloge	Poliester
Sestava tkanine	100% poliester
Barva	črna
Vrsta izdelka	Telovnik za zaščito pred mrazom