



12-V akumulator, vključno s polnilnikom akumulatorjev, Tip: M12NRG201



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulator:

- Inteligentno upravljanje: Elektronika REDLINK™.
- Zaščita pred preobremenitvijo – preprečuje nenamerno poškodbo akumulatorja.
- Sistem za upravljanje temperature – ohranja baterijo v idealnem temperaturnem območju, da zagotovi kar največjo življenjsko dobo.
- Nadzor posameznih celic – zagotavlja optimalno polnjenje in praznjenje za kar najdaljšo življenjsko dobo.
- Zaščita pred prekomerno izpraznitvijo – preprečuje poškodbe celic zaradi prekomerne izpraznitve.
- Do 2 × daljši čas delovanja, 20 % večja zmogljivost. V primerjavi z drugimi litij-ionskimi tehnologijami in/ali prejšnjimi tehnologijami akumulatorjev MILWAUKEE®. Rezultati so odvisni od napetosti, orodja in uporabe.
- Integrirana konstrukcija varjenega okvirja za akumulator z ločilniki, občutljivimi na udarce, ki preprečujejo okvaro akumulatorja zaradi prekomernih tresljajev ali padcev.
- Lahko se uporablja pri ekstremnih temperaturah do -20 °C, ne da bi to vplivalo na čas delovanja in življenjsko dobo.
- Zaščita pred izpraznitvijo preprečuje poškodbe celic zaradi prekomerne izpraznitve.

Polnilnik akumulatorjev:

- Elektronski nadzor temperature optimizira hitrost polnjenja, ščiti pred pregrevanjem in podaljšuje življenjsko dobo akumulatorja.
- Enkapsulirano vezje ščiti elektroniko pred prahom, vlago in udarci.
- Lučke LED svetijo v korakih in prikazujejo trenutno raven napolnjenosti akumulatorja.
- Akumulatorji REDLITHIUM™ 2,0 Ah se napolnijo v 40 minutah ali hitreje.

Obseg dobave:

1 paket akumulatorjev M12 B2 in 1 polnilnik akumulatorjev C12 C.

Tehnični opis

Čas polnjenja posameznega akumulatorja	40 min
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Napetost akumulatorja	12 V
Masa posameznega akumulatorja	200 g
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski