

Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, desno, Velikost držala / ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250038 20/12
GTIN	4067263121176
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva skupaj z držalom sistema GARANT Master eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Velikost ploščice	12 mm
Funkcijska širina L ₄	29,5 mm
Serija	Master Eco
Vijak za podložno ploščico	259027 8
Dolžina glave L ₁	30 mm
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Celotna dolžina L	125 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2020K12
Podložna ploščica	259031 49

Spona, vijak, O-obroč	259036 22
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 8	259027 8
Vpenjalni krak Tip 22	259036 22
Podložna ploščica Tip 49	259031 49