

Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, desno, Velikost držala / ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250038 25/12
GTIN	4067263121183
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva skupaj z držalom sistema GARANT Master eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2525M12
Podložna ploščica	259031 49
Velikost ploščice	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Dolžina glave L ₁	30 mm
Velikost držala	25 mm
Serijska	Master Eco
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 8

Spona, vijak, O-obroč	259036 22
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 49	259031 49
Vpenjalni krak Tip 22	259036 22
Vijak za podložno ploščico Tip 8	259027 8