


**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva skupaj z držalom sistema GARANT Master eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2525H12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Podložna ploščica	259031 49
Serija	Master Eco
Velikost ploščice	12 mm
Velikost držala	25 mm

Vijak za podložno ploščico	259027 8
Spona, vijak, O-obroč	259036 22
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Vpenjalni krak Tip 22	259036 22
Podložna ploščica Tip 49	259031 49
Vijak za podložno ploščico Tip 8	259027 8