

**Garant****Držalo za struženje GARANT Master eco, desno, Velikost držala / ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250628 20/11
GTIN	4067263122111
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Serijska	Master Eco
Podložna ploščica	269007 1
Velikost ploščice	11 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 3
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Celotna dolžina L	125 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2020K11
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm

Spona, vijak, vzmet	259036 23
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 3	259027 3
Podložna ploščica Tip 1	269007 1