

**Garant****Držalo za struženje GARANT Master eco, desno, Velikost držala / ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250628 25/15
GTIN	4067263122135
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2525M15
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Serijska	Master Eco
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost ploščice	15 mm
Podložna ploščica	259031 50
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 8
Celotna dolžina L	150 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 24

Velikost držala	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Podložna ploščica Tip 50	259031 50
Vijak za podložno ploščico Tip 8	259027 8