

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250631 20/11
GTIN	4067263122302
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Podložna ploščica	269007 1
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2020X11
Dolžina glave L ₁	35 mm
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Serija	Master Eco
Vijak za podložno ploščico	259027 3
Velikost ploščice	11 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 23
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..

Celotna dolžina L	95 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje