

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250631 20/15
GTIN	4067263122319
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Spona, vijak, vzmet	259036 24
Vijak za podložno ploščico	259027 8
Celotna dolžina L	100 mm
Podložna ploščica	259031 50
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Serija	Master Eco
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2020H15
Velikost držala	20 mm

Velikost ploščice	15 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje