

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260026 20/09
GTIN	4067263122388
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2020X09
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Velikost držala	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 28
Celotna dolžina L	90 mm
Serija	Master Eco
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm

Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje