

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260290 25/11
GTIN	4067263122432
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držalom sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Serija	Master Eco
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2525H11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Podložna ploščica	269007 1
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm

Velikost ploščice	11 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 7
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje