

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	80 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 1616F09
Dolžina glave L ₁	30 mm
Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 28
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Serijska	Master Eco
Standard	DIN ISO 5610

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje