

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260290 16/11
GTIN	4067263122418
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držalom sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1616F11
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost držala	16 mm
Podložna ploščica	269007 1
Vijak za podložno ploščico	269013 6
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Serijska	Master Eco
Celotna dolžina L	80 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Dolžina glave L ₁	30 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje