

**Garant****Držalo za struženje GARANT Master eco, levo, Velikost držala / ploščice:  
16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držalom sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	269007 1
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Serija	Master Eco
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1616H11
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Vijak za podložno ploščico	269013 6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3

Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje