

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261122 20/11
GTIN	4067263122531
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Serija	Master Eco
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Funkcijska širina L ₄	25 mm
ISO-oznaka držala	SVJBR/L 2020X11
Dolžina glave L ₁	35 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 1
Celotna dolžina L	95 mm
Velikost držala	20 mm
Standard	Tovarniški standard

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje