

Garant

Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 25/16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261136 25/16
GTIN	4067263122623
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 2525X16
Vijak za podložno ploščico	269013 7
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	259033 5
Serija	Master Eco
Celotna dolžina L	110 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje