


**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261122 20/16
GTIN	4067263122548
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	269013 7
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Podložna ploščica	259033 5
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Velikost ploščice	16 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Serijska	Master Eco
Celotna dolžina L	100 mm

ISO-oznaka držala	SVJBR/L 2020H16
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje