

Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, vpenjalna spona, desno, Velikost držala / ploščice L: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272004 25/16
GTIN	4067263122685
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica 1,5°	279819 1
Celotna dolžina L	100 mm
Serijska	Master Eco
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Velikost držala	25 mm
Spona, vijak, O-obroč	279835 3
Dolžina glave L ₁	30 mm

Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje