

**Garant****Držalo za struženje GARANT Master eco, vpenjalna spona, desno, Velikost držala / ploščice L: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Obseg dobave:**

**S podložno ploščico 1,5°.**

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Serija	Master Eco
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost držala	20 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Spona, vijak, O-obroč	279835 3
Podložna ploščica 1,5°	279819 1
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Celotna dolžina L	90 mm

Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje