

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	85 mm
Velikost držala	16 mm
Serija	Master Eco
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 1616X11
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 1
Standard	Tovarniški standard

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje