


**Garant****Držalo za struženje GARANT Master eco, vpenjalna spona, levo, Velikost držala / ploščice L: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272005 25/16
GTIN	4067263122708
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Obseg dobave:**

**S podložno ploščico 1,5°.**

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Podložna ploščica 1,5°	279819 2
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Spona, vijak, O-obroč	279835 4
Serijska	Master Eco

Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje