



## Pnevmatsko gravirno pisalo, Tip: P2506



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079710 P2506
GTIN	7322590060701
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Gravirno pisalo z **nastavljivo močjo** in nadstandardno življenjsko dobo. Lahko se predela v pnevmatski sekač.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami. Vključno z 2,5 m priključno cevjo s filtrom, vložkom z zatičem, sekačem, surovcem, kovčkom.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Priključni navoj	NPT
Delovni hrup	79 dB(A)
Ø	18,4 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	6 l/min
Frekvenca udarjanja	225 Hz

Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,1 m/s <sup>2</sup>
Masa	0,14 kg
Oznaka proizvajalca	P2506
Dolžina	127 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/8 col
Vrsta izdelka	Gravirno pisalo