


Garant**CNMG 120416, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	VM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a _p	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje