

Garant**CNMG 120416, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	VG
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje