


Garant**CNMG 160608, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Zvrst	HB7130-2
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje