

**Garant****CNMG 160612, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 160612 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VG
Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje