

Garant**CNMG 160608, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Zvrst	HB7130-2
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm

Rezalni material	HM
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje