

Garant**DNMG 110408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje