

Garant**KNUX 160405L, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405L

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje