

Garant**SNMG 120412, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251226 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290827 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SNMG 120412 HB7130-2 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Globina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Prevleka | prevlečeni |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Lomilec odrezkov | VM |
| Zvrst | HB7130-2 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 70 - 240 m/min |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Glavna uporaba | M |
| Rezalni material | HM |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120412 |
| Podajanje f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |