


**Garant****SNMG 120408, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120408 HB7130-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	prevlečeni
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS

Zvrst	HB7130-2
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje