

Garant**SNMG 120404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7130-2 Radij rezila: 0,4 mm
Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7130-2
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje