

Garant**TNMG 160408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Lomilec odrezkov	VS
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Zvrst	HB7130-2
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje