

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251542 HB7130-2
GTIN	4067263290841
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v

Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje