

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Zvrst	HB7130-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje