

Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080404 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7130-2
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	M
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje