

Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje