

Garant**CCMT 09T308, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 09T308 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HB7130-2
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VS

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje