

**Garant****RC.X 1003, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Razred artikla	21G

## Opis

RC.X 1003 HB7130-2 Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

## Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M

Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1003
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje