

Garant**CCMT 120408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	VS
Prevleka	prevlečeni

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje