

Garant**RC.X 1204, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1204 HB7130-2 Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VM
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1003
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HB7130-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje