


**Garant****CNMG 09T304, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 09T304 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M

Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje