


Garant
CNMG 120404, Zvrst: HB7140-2


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
 Lomilec odrezkov: VS
 Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,4 mm

Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje