

Garant**CNMG 120412, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7140-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje