


Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408

Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7140-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje