

**Garant****CNMG 120404, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120404 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Toleranca	M

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje